



MultiMaster MM 700 Max Top Akumulátor, Typ: 71293461



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 077805 71293461 |
| GTIN | |
| Trieda položky | 03F |

Popis

Prevedenie:

Popredné oscilačné nástroje na trhu v troch rôznych výkonnostných triedach (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novom prevedení s **upínačom nástrojov Starlock** (vylepšený prenos sily pre až o 35 % väčší postup prác).

- **Takmer neobmedzené možnosti použitia (pílenie, brúsenie, škrabanie, rezanie, rašpľovanie) vďaka oscilačnému pohybu (nízka prašnosť).**
- **Plynulá elektronická regulácia otáčok pre optimálny pracovný výkon.**
- **Najvyššia kvalita a stabilita vďaka kovovej prevodovke a použitiu guľôčkových a ihličkových ložísk**
- **Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu s mäkkými vložkami Softgrip a nízkej hmotnosti.**

Najvhodnejšie multifunkčné náradie pre najrýchlejší postup prác pri vnútorných prácach a renováciách s bimetalovým pílovým kotúčom na drevo, kov a plast. Vďaka upínaču nástrojov StarlockMax máte prístup k približne 180 kusom príslušenstva FEIN vo výkonnostných triedach Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.

Rozsah balenia:

60-dielna súprava príslušenstva, 1× rýchlonabíjačka ALG 80, 2× Li-Iónové akumulátory (18 V / 3 Ah), 1× odsávacie zariadenie, 1× plastový kufrík na náradie.

2× E-Cut štandardné zakrivené pílové listy (35 mm), 2× E-Cut štandardné zakrivené pílové listy (65 mm), 1× E-Cut Precision pílový list (35 mm), 1× E-Cut Precision pílový list (65 mm), 1× pílový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pílový list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pílový list E-Cut Long-Life (32 mm), 1× pílový list E-Cut Long -Life (42 mm), 1× pílový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× segmentový pílový list (D85), 1× HM segmentový pílový list, 1× HM rašpľa (trojuholníkový tvar),

1× špachtľa, 1× rezací nôž, hríbovitý, 1× multinôž, 1× brúsna doska perforovaná, 10× brúsne listy, perforované (K60, K80, K120, K180).

Upozornenie:

Vhodné akumulátory pre akumulátorové rozhranie MultiVolt nájdete pod č. 073832.

Technický opis

| | |
|---|---------------------------------|
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 |
| Druh batérie | Li-Ion |
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Upínač nástrojov | StarlockMax |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom |
| Hmotnosť | 1,6 kg |
| Kapacita akumulátora | 3 Ah |
| Miera kmitania | 10000 - 19500 min ⁻¹ |
| Označenie výrobcu | AMM 700 MAX |
| Amplitúda (oscilačný pohyb) | 2 × 2,0 Stupeň |
| Balenie | Pepravný kufrík |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | napätie Fein typ E 18 V |
| Druh produktu | Oscilátor |

Príslušenstvo

| | |
|--|-----------|
| Segmentový pílový list, diamant Ø pílového kotúča 90 | 077868 90 |
| Pílový list, celý HSS, 5-dielny Ø pílového kotúča 85 | 077835 85 |
| Pílový list E-Cut, štandardný Šírka rezu 35 | 077844 35 |
| Pílový list E-Cut, bimetalový, Precision Šírka rezu 35 | 077850 35 |
| Pílový list E-Cut, diamant, upínanie SLP Šírka rezu 35 | 077849 35 |
| Pílový list E-Cut, diamant, 2,2 mm | 077886 |
| Segmentový pílový list, TK, 2,2 mm Ø pílového kotúča 75 | 077865 75 |
| Pílový list E-Cut, bimetalický, dlhá životnosť Šírka rezu 32 | 077884 32 |

| | |
|--|-----------------|
| Sortiment pílových listov E-Cut, MiniCut3-dielne Prevedenie SET | 077859 SET |
| Sortiment pílových listov E-Cut, drevo + kov6-dielne Prevedenie SET | 077848 SET |
| Segmentový pílový list, diamant, 1,2 mm Ø pílového kotúča 90 | 077830 90 |
| Segmentový pílový list, TK Ø pílového kotúča 90 | 077828 90 |
| Pílový list E-Cut, karbid Pro Šírka rezu 35 | 077891 35 |
| Pílový list E-Cut, štandard, 5-dielna sada Šírka rezu 65 | 077840 65 |
| Pílový kotúč, bimetalický HSS Ø pílového kotúča 85 | 077838 85 |
| Pílový list E-Cut, štandardný, zakrivený Šírka rezu 50 | 077870 50 |
| Segmentový pílový list, diamant, 2,2 mm Ø pílového kotúča 75 | 077867 75 |
| Pílový list E-Cut, diamant Šírka rezu 44 | 077885 44 |
| Pílový list E-Cut, štandard, 5-dielna sada Šírka rezu 35 | 077840 35 |
| Pílový list E-Cut, bimetalový, Fine Šírka rezu 30 | 077857 30 |
| Segmentový pílový list, diamant, 2,2 mm Ø pílového kotúča 90 | 077867 90 |
| Segmentový pílový list, celý HSS Ø pílového kotúča 85 | 077834 85 |
| Segmentový pílový list, TK, 1,2 mm Ø pílového kotúča 90 | 077829 90 |
| Pílový list, bimetalický HSS, 5-dielny Ø pílového kotúča 85 | 077839 85 |
| Základná súprava akumulátorov Typ 92604325 | 073832 92604325 |
| Pílový list E-Cut, diamant, 1,2 mm | 077887 |
| Pílový list, bimetalický HSS, 5-dielny Ø pílového kotúča 100 | 077839 100 |
| Tvrdokovová rašpľa trojuholníkový tvar | 077888 |
| Pílový kotúč, bimetalický HSS Ø pílového kotúča 100 | 077838 100 |
| Segmentový pílový list, bimetalový HSS Ø pílového kotúča 100 | 077827 100 |
| Segmentový pílový list, diamant, 1,2 mm Ø pílového kotúča 75 | 077830 75 |
| Pílový list E-Cut, bimetalický, dlhá životnosť Šírka rezu 42 | 077884 42 |
| Pílový list E-Cut, štandardný, zakrivený Šírka rezu 35 | 077870 35 |

| | |
|--|-----------------|
| Pilový list E-Cut, TK, upínání SLP Šírka rezu 35 | 077858 35 |
| Pilový list E-Cut, karbid Pro Šírka rezu 35 | 077893 35 |
| Segmentový pilový list, TK, 1,2 mm Ø pílového kotúča 75 | 077829 75 |
| Pilový list E-Cut, štandardný Šírka rezu 65 | 077844 65 |
| Segmentový pilový list, pevný HSS Ø pílového kotúča 85 | 077836 85 |
| Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18 | 073837 FE18 |
| Základná súprava akumulátorov Typ 92604324 | 073832 92604324 |
| Segmentový pilový list, TK, 2,2 mm Ø pílového kotúča 90 | 077865 90 |
| Pilový list E-Cut, bimetalický, dlhá životnosť Šírka rezu 20 | 077847 20 |
| Pilový list E-Cut, bimetalový, Universal Šírka rezu 44 | 077856 44 |
| Základná súprava akumulátorov Typ 92604323 | 073832 92604323 |
| MultiMaster MM 700 Max TopAkumulátor Typ 71293462 | 077805 71293462 |