

**TOMT 060508ER-SM, PR1535, Typ: INOX****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226439 INOX
GTIN	4960664914029
Trieda položky	25A

Popis**Prevedenie:**

Vylepšený odvod triesky s unikátnym dizajnom lámača triesok otočných rezných platničiek. Maximálny axiálny uhol čela 17° zaisťuje nízke rezné sily.

Použitie:

Geometria SM je 1. voľbou pre nízke rezné sily.

Technický opis

Posuv f_z	0,08 - 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOMT 060508ER-SM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	INOX
Typ	PR1535
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	200	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	160	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		