

**TOMT 060508ER-SM, PR1525, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226433 ST1400
GTIN	4960664914012
Trieda položky	25A

**Popis****Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 špirálovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny dizajn rezných hrán. Pre efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

**Použitie:**

Geometria SM je 1. voľbou pre nízke rezné sily.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D/a_p$  max = 8,0 mm.

**Technický opis**

Posuv $f_z$	0,08 - 0,2 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	3
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOMT 060508ER-SM
Typ	ST1400
Typ	PR1525

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		