

**TOMT 060508ER-GM, CA6535, Typ: S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226442 S
GTIN	4960664914005
Trieda položky	25A

Popis**Prevedenie:**

Otočná rezná platnička Trigon s 3 špirálovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny dizajn rezných hrán. Pre efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Použitie:

Geometria GM je 1. voľbou pre všeobecné obrábanie.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D/a_p$ max = 8,0 mm.

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	3
Posuv f_z	0,08 - 0,2 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOMT 060508ER-GM
Typ	S
Typ	CA6535

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		