



## Nadstavbová čelusť hliník, mäkká pre rýchlovýmenný systém čelustí, Šírka čeluste: 250



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky

362654 250

GTIN

Trieda položky

34A

### Popis

**Prevedenie:**

**SolidCLAMP®. Inovatívny systém click and go pre rýchlu a jednoduchú výmenu čelustí na širokej škále zverákov.**

Iné šírky čelustí na vyžiadanie.

**Výhoda:**

- **Najrýchlejšia výmena čelustí – predĺženie doby chodu stroja vďaka minimálnym nákladom na nastavenie.**
- **Najvyššia presnosť opakovania s voľne voliteľným obrysom upnutia.**
- **Použitie horných čelustí nezávislé od výrobcu - jednoduchá výmena čelustí od výrobcu zveráka 1 na výrobcu zveráka 2.**
- **Žiadne skrutkové spojenia, teda žiadne hniezda triesok.**

**Funkcia:**

Rýchle a jednoduché **nacvaknutie** horných čelustí na základné čeluste. Nie je potrebné únavné skrútkovanie čelustí na zverák.

**Materiál:**

Hliník so strednou pevnosťou.

**Vhodné pre:**

Základné čeluste č.362635 veľ. 1; 2; 3; 5; 8; 10 a č.361132 veľ. 100; 125 (systém 3).

### Technický opis

Výška čelusti h	45 mm
Materiál	Hliník
System	3
Druh produktu	Čeluste pre zverák