



Nadstavbová čelusť hliník, mäkká pre rýchlovýmenný systém čelustí, Šírka čeluste: 200



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky

362654 200

GTIN

Trieda položky

34A

Popis

Prevedenie:

SolidCLAMP®. Inovatívny systém click and go pre rýchlu a jednoduchú výmenu čelustí na širokej škále zverákov.

Iné šírky čelustí na vyžiadanie.

Výhoda:

- **Najrýchlejšia výmena čelustí – predĺženie doby chodu stroja vďaka minimálnym nákladom na nastavenie.**
- **Najvyššia presnosť opakovania s voľne voliteľným obrysom upnutia.**
- **Použitie horných čelustí nezávislé od výrobcu - jednoduchá výmena čelustí od výrobcu zveráka 1 na výrobcu zveráka 2.**
- **Žiadne skrutkové spojenia, teda žiadne hniezda triesok.**

Funkcia:

Rýchle a jednoduché **nacvaknutie** horných čelustí na základné čeluste. Nie je potrebné únavné skrútkovanie čelustí na zverák.

Materiál:

Hliník so strednou pevnosťou.

Vhodné pre:

Základné čeluste č.362635 veľ. 1; 2; 3; 5; 8; 10 a č.361132 veľ. 100; 125 (systém 3).

Technický opis

Výška čelusti h	45 mm
Materiál	Hliník
System	3
Druh produktu	Čeluste pre zverák