

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitálny dutinomer s dlhými dotykovými ramenami, Rozsah merania:
13-43mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438979 13-43
GTIN	2050002053182
Trieda položky	46Q

Popis**Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. **Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.**

Vložením **Preset hodnôt** sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 batérií č. 081561 veľ. LR3, návod na obsluhu.

Zvláštne príslušenstvo:

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľ. A2; dátový kábel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 veľ. A5.

Technický opis

maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	127 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,05 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,005 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,01 mm

Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,001 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,02 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
maximálna hrúbka drážky	6,5 mm
Rozsah merania	13 - 43 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,04 mm
Opakovateľnosť	0,02 mm
minimálna šírka drážky	2 mm
Ø dotykovej guľôčky HM	1,3 mm
Meracia sila	1,2 - 1,7 N
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Počet obsiahnutých batérií	2
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	C7
Druh produktu	Vnútorňý snímač

Služby

KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S
Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S

Príslušenstvo

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
--	--------

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ

498965