

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Digitálny dutinomer s dlhými dotykovými ramenami, Rozsah merania: 50-80mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438979 50-80
GTIN	2050002053205
Trieda položky	46Q

**Popis****Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. **Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.**

Vložením **Preset hodnôt** sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 2 batérií č. 081561 veľ. LR3, návod na obsluhu.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľ. A2; dátový kábel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 veľ. A5.

**Technický opis**

Meracia sila	1,3 - 1,8 N
Počet obsiahnutých batérií	2
Najväčšia prípustná chyba	0,04 mm
minimálna šírka drážky	2,5 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,005 mm

Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,001 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,05 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,01 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,02 mm
Opakovateľnosť	0,02 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
maximálna hrúbka drážky	8,5 mm
Ø dotykovej guľôčky HM	2 mm
Rozsah merania	50 - 80 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	127 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	C7
Druh produktu	Vnútorň snímač

## Služby

Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S
KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S

## Príslušenstvo

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
---------------------------------------	--------

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ

498975