



LED akumulátorová lampa 0-verzia bez akumulátora, 18 V, Typ: M18HOSALC



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	073211 M18HOSALC
GTIN	4058546340490
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:

Robustné svietidlá s lítiovo-iónovým akumulátorom s vysokou svietivosťou.

- **Veľmi robustný 18-voltový LED stavebný reflektor so statívom.**
- **Hlavica reflektora odolná proti nárazom s 3 samostatnými a individuálne nastaviteľnými LED modulmi.**
- **Hybridný zdroj napájania: prevádzka s použitím 18-voltovej batérie alebo kábla.**
- **Vstavaná nabíjačka batérií M18™ a 2,1-ampérová USB nabíjačka.**

Funkcia:

IP34: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochrana proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 2,5$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Vhodné pre:

18 V akumulátory Milwaukee (Č. 073816 MB18 a 073827 MB18).

Rozsah balenia:

Akumulátorové svietidlo bez akumulátora a nabíjačky.

Technický opis

Stupeň ochrany krytom IP	IP 34
--------------------------	-------

Zóna ATEX	žiadna
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Svetelný tok Úroveň 2	4000 lm
Trvanie osvetlenia úroveň 2	5 h
Hmotnosť vrátane batérie	11100 g
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Osvetľovacie teleso	LED lampa
Napätie akumulátora	18 V
Svetelný tok	6000 lm
Trvanie osvetlenia úroveň 3	10 h
Označenie výrobcu	M18 HOSALC-0
Svetelný tok Úroveň 3	1700 lm
Atribút Názov produktu	18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Druh produktu	Pracovné svietidlo