



## Zobrazovacie zariadenie pre presné merania, Typ: TWT20



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434725 TWT20
GTIN	7630041149852
Trieda položky	45A

### Popis

#### Prevedenie:

Zobrazovacie zariadenie na namerané hodnoty s ľahko čitateľným 7-palcovým farebným dotykovým displejom. Súčasné zobrazenie 1 alebo 2 meraní je možné cez 2 pripojenia pre indukčné sondy alebo dva USB vstupy. Pre optimálne čítanie výsledkov sú k dispozícii 4 režimy zobrazenia. Sondy TESA sa rozpoznávajú automaticky. Dynamické meranie garantované získavaním nespracovaných dát rýchlosťou 4300/s. **Pripravený na ďalšiu generáciu:** S aktualizáciou modelu TWIN-T20 získate moderné a intuitívne rozhranie, ktoré uľahčuje odčítanie nameraných hodnôt. Získate prístup k viacerým náhľadom na displeji, predvoleným nastaveniam s požadovanými hodnotami, novým možnostiam výstupu (TLC-BLE, USB HID), pripojeniu zariadenia cez USB a prispôbitelným softvérovým tlačidlám.

#### Funkcia:

- **Základné vzorce (+A, -A, +B, -B a kombinácie A a B).**
- **Dynamické merania (min, max, max-min, priemer atď.).**
- **Nastaviteľné tolerancie s OK/NOK displejom.**
- **Integrovaná klasifikačná funkcia (max. 8).**
- **Dátový výstup cez RS232, USB alebo Bluetooth®.**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

#### Použitie:

Ideálne pre testovacie práce v meracom laboratóriu a vo výrobe.

**Rozsah balenia:**

Vrátane napájacieho kábla na priskrutkovanie k displeju, adaptéra pre EU, ZH, UK a US.

**Upozornenie:**

Zobrazovacia jednotka Twin T20 Nano pre vizualizáciu Heidenhain meracích snímačov k dispozícii na vyžiadanie.

**Technický opis**

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Počet pripojení pre indukívne snímače	2
Rozsah merania	$\pm 5000 \mu\text{m}$
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Hmotnosť	1,2 kg
Šírka	112 mm
Počet USB rozhraní	2
Displej	7-palcový dotykový displej
maximálne rozlíšenie	0,1 $\mu\text{m}$
Výška	120 mm
Dĺžka	190 mm
Najväčšia prípustná chyba Digitálne zobrazenie	$\pm(0,2 \% + 0,3 \mu\text{m})$
Ukazovateľ	digitálna
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Druh produktu	Zobrazovací prístroj