



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Teleskopický prikladací rebrík, Počet schodíkov: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 966096 9      |
| GTIN             | 4031405407626 |
| Trieda položky   | 96Y           |

**Popis****Prevedenie:**

Hliníkový teleskopický rebrík so stabilnými trojuholníkovými bočnicami, odolný voči oteru, eloxovaný. 80 mm hlboké, rebrované **stupne** a 2 priečky (50 mm). Vysokopevnostný spoj priečok/bočníc. Rozstup schodov/priečok 300 mm. Maximálne zaťaženie 150 kg. Pohodlné nastavenie výšky pomocou intuitívnej teleskopической funkcie. Vďaka zložitelnosti sa rebríky hodia do každého batožinového priestoru.

**Norma:****DIN EN 131.****Technický opis**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Hmotnosť             | 10,2 kg |
| Počet schodíkov      | 9       |
| Materiál             | Hliník  |
| Šírka                | 470 mm  |
| Hĺbka priečky/schodu | 85 mm   |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Schod Prevedenie                 | Stupeň            |
| Dĺžka rebríka vo vysunutom stave | 3 m               |
| Dĺžka rebríka v zasunutom stave  | 0,76 m            |
| Pracovná výška cca.              | 3,8 m             |
| Stúpacia technika Nosnosť        | 150 kg            |
| Druh produktu                    | Prikladací rebrík |