



Akumulátorová leštička, Typ: M18FAP180



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077773 M18FAP180
GTIN	4002395144525
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

M18 FUEL™ akumulátorové leštiace zariadenie s 8-stupňovou predvoľbou otáčok (rozsah 360 – 2200 otáčok za minútu). Elektronika otáčok s plynulým rozbehom pre zaistenie maximálnej kontroly.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x akumulátor 18V / 5Ah, nabíjačky, prídavnej AVS rukoväte, strmeňovej rukoväte a leštiaceho taniera.

Technický opis

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Kapacita akumulátora	5 Ah
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Hmotnosť	2 kg
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Napätie akumulátora	18 V
Označenie výrobcu	M18 FAP180-502X
Upínač nástrojov	M14

Rozsah otáčok	360 - 2200 min ⁻¹
Príkonn	1400 W
maximálny Ø leštiaceho náradia	180
Druh produktu	Leštička

Príslušenstvo

Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Základná súprava akumulátorov Typ M18NRG5	073839 M18NRG5