

**Fíbový kotúč Actirox AF 799 (CER), Ø 180 mm, Zrnitost: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566449 36
GTIN	4018875878644
Trieda položky	56V

Popis**Prevedenie:**

Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.

Špičkový typ vláknitých kotúčov VSM Actirox AF 799 s **najvyšším a najagresívnejším brúsnym výkonom**. Chladný rez a vynikajúca životnosť.

Typ zrna: **100 % geometricky tvarované keramické zrno VSM.**

Použitie:

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/6670. Na **brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov** s vysokou **flexibilitou**.

Technický opis

Zrnitost'	36
Ø kotúčov	180 mm
Séria	Actirox
Brusivo	Keramické zrno
Skratka pre brusivo	Keramika

Brúsna podložka	vulkanizované vlákno
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 180 mm
Ø otvora	22,23 mm
optimalizované pre materiál	Neželezné a pestré kovy
optimalizované pre materiál	Oceľ
optimalizované pre materiál	Liatina
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Laminátový kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		