



## Podporný tanier pre fíbrový kotúč TURBO PAD 3 tvrdý/rebrovaný, Vonkajší Ø: 115mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566688 115
GTIN	4018875763858
Trieda položky	56V

### Popis

#### Prevedenie:

Oporný tanier fíbrových kotúčov s vysokou tepelnou odolnosťou. Špeciálny dizajn na dosiahnutie plného výkonu fíbrových kotúčov.

**Tvrдый, nedeformujúci sa** oporný tanier fíbrových kotúčov. Úložná plocha **jemne rebrovaná na optimálnu oporu zrna** pri hranovom a plošnom brúsení. Špeciálny plast **s veľmi vysokou tepelnou odolnosťou**. Ideálny pre **hrubé brúsne a hrubovacie práce** v zrnitosti od 36 do 60.

### Technický opis

Vonkajší Ø	115 mm
maximálne otáčky	13300 min <sup>-1</sup>
Stupeň tvrdosti	tvrdá
Závit	M14
Druh produktu	Oporný tanier

