



Podporný tanier pre fíbrový kotúč TURBO PAD 3 tvrdý/rebrovaný, Vonkajší Ø: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566688 125
GTIN	4018875763865
Trieda položky	56V

Popis

Prevedenie:

Oporný tanier fíbrových kotúčov s vysokou tepelnou odolnosťou. Špeciálny dizajn na dosiahnutie plného výkonu fíbrových kotúčov.

Tvrдый, nedeformujúci sa oporný tanier fíbrových kotúčov. Úložná plocha **jemne rebrovaná na optimálnu oporu zrna** pri hranovom a plošnom brúsení. Špeciálny plast **s veľmi vysokou tepelnou odolnosťou**. Ideálny pre **hrubé brúsne a hrubovacie práce** v zrnitosti od 36 do 60.

Technický opis

Vonkajší Ø	125 mm
maximálne otáčky	12200 min ⁻¹
Stupeň tvrdosti	tvrdá
Závit	M14
Druh produktu	Oporný tanier

