

**Brúsny kotúč so suchým zipsom 237AA (A), Ø 115 mm, Zrnitosť: 600****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567724 600
GTIN	2050002053342
Trieda položky	51E

**Popis****Prevedenie:**

**Zadná strana kotúča je kaširovaná slučkovým velúrom** a v spojení s **brúsnym tanierom so suchým zipsom** napr. č. **567760 samodržiaci**. Na rýchlu výmenu kotúča.

237AA Trizact™ s jemne štruktúrovaným pyramídovým povrchom z drobných minerálnych častíc oxidu hlinitého (A).

**Použitie:**

Na **uhlových brúskach**, príp. excentrických brúskach s brúsnym tanierom so suchým zipsom (nie je možné odsávanie prachu). Najvyššia pracovná rýchlosť **40 m/s**.

Pre **jemný a rovnomerný výbrus** na všetkých oceliach, ušľachtilých oceliach, mosadzi a titánových zliatinách. Špeciálne na obrysové brúsenie a prípravu politúry.

**Upozornenie:**

Vhodná ručná brúska pre brúsny kotúč so suchým zipsom pozri č. 567857 veľ. 125 a veľ.150.

Kotúč z tkanej látky so suchým zipsom, pozri č. 566902 – 566950. Malý brusný systém s priemerom 50 mm a 75 mm, pozri č. 554005 a nasl.

**Technický opis**

Ø kotúčov	115 mm
-----------	--------

3M-označenie zŕn	A30
Označenie výrobcu	237AA Trizact™
Séria	237AA
Zrornosť	600
Brusivo	Minerálne častice oxidu hlinitého (A)
Skratka pre brusivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsny kotúč so suchým zipsom

### Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		