

**Ansell****Pár rukavíc HyFlex® 11-819 ESD, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094354 10
GTIN	10076490613997
Trieda položky	04P

**Popis****Prevedenie:**

HyFlex® 11-819 ESD. Dokonalá kombinácia pohodlia pri nosení, obratnosti a ESD/dotykovej kompatibility. Prípravok na ochranu pred elektrostatickým výbojom. Ako súčasť uzemňovacej reťaze sa môže nosiť aj v potenciálne výbušných atmosférach. Dermatologicky testované s Dermatest®, certifikované Oeko-Tex.

**Norma:**

EN 16350

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Rukavice, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom, neizolujú ruky od elektrického napätia. Nie sú vhodné pre prácu na vedeniach pod napätím ani na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, ale len na ochranu výrobku.

**Technický opis**

Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice

Veľkosť rukavíc	10
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
Vlastnosť rukavíc	Vhodné pre dotykové displeje
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
EN 388	3121A
Podkladový materiál	Nylon Spandex
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútorňá plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	195 mm
Farba	modrá
Hmotnosť	16,6 g
Technológia štrikovania	18G
Použitie	viacrazové
Materiál	Nitrilová pena
Trieda ochrany pred rezom	A
Druh produktu	Viacúčelové rukavice