

Ansell**Pár rukavíc HyFlex® 11-819 ESD, Veľkosť rukavíc: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094354 7
GTIN	10076490614024
Trieda položky	04P

Popis**Prevedenie:**

HyFlex® 11-819 ESD. Dokonalá kombinácia pohodlia pri nosení, obratnosti a ESD/dotykovej kompatibility. Prípravok na ochranu pred elektrostatickým výbojom. Ako súčasť uzemňovacej reťaze sa môže nosiť aj v potenciálne výbušných atmosférach. Dermatologicky testované s Dermatest®, certifikované Oeko-Tex.

Norma:

EN 16350
EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku. Rukavice, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom, neizolujú ruky od elektrického napätia. Nie sú vhodné pre prácu na vedeniach pod napätím ani na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, ale len na ochranu výrobku.

Technický opis

Kategória ochrany	kategória II
Veľkosť rukavíc	7

Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
Vlastnosť rukavíc	Vhodné pre dotykové displeje
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
EN 388	3121A
Podkladový materiál	Nylon Spandex
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnúťorná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	195 mm
Farba	modrá
Hmotnosť	16,6 g
Technológia štrikovania	18G
Použitie	viacrazové
Materiál	Nitrilová pena
Trieda ochrany pred rezom	A
Druh produktu	Viacúčelové rukavice