

**Akumulátorová/sieťová vysielačka, Typ: M12RCDAB****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	073960 M12RCDAB
GTIN	4058546325107
Trieda položky	03L

Popis**Prevedenie:**

Robustné, stavebné rádio chránené proti striekajúcej vode (IP54) pre sieťovú a akumulátorovú prevádzku. Rádio napájanie akumulátorom/sieťou s funkciou nabíjania. DAB+, AM a FM Tuner.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového kábla, 2 batérií, pripojovacieho kábla AUX, bez akumulátorov.

Technický opis

Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Frekvenčný rozsah	rádiová frekvencia AM
Frekvenčný rozsah	rádiová frekvencia FM
Frekvenčný rozsah	rádiová frekvencia DAB
Výška	386 mm

Šírka	155 mm
Dĺžka	523 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Hmotnosť	1,9 kg
Označenie výrobcu	M12RCDAB+-0
Napätie akumulátora	12 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Druh produktu	Rádio

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C