


Garant**Otočná doštička na gravírovanie, HB7525, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217229 UNI
GTIN	4062406569044
Trieda položky	21Y

Technický opis

Posuv f	0,008 - 0,03 mm
Typ	UNI
Typ	HB7525
Uhol špičky	90 Stupeň
W_{min}	0,25 mm
W_{max}	1,8 mm
t_{max}	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na gravírovanie a odihľovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
--	-------	-------	---------

Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	50	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	20	P
GG(G)	vhodný	80	K
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		