

Medzný kaliber drážok hriadeľov, Typ: E



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 484409 E |
| GTIN | 2050002070981 |
| Trieda položky | 48B |

Popis

Prevedenie:

Medzné kalibre drážok hriadeľov s dobrými a zlými dielmi. Strana dobrých dielov s **prídavkom opotrebovania** podľa DIN 7164. Meracia hlava z tvrdenej ocele.

Medzný kaliber drážok hriadeľov s číselnou toleranciou a prispôsobením ISO, napr. č. 484409 veľ. **15,8 M6**.

Použitie:

Na kontrolu plochého uloženia napr. drážok.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Upozornenie:

Označenie typovej veľkosti opisuje menovitý rozmer v milimetroch (mm).

Typ A = 3,001 – 5,999

Typ B = 6,001 – 8,999

Typ C = 9,001 – 12,999

Typ D = 13,001 – 16,999

Typ E = 17,001 – 20,999

Typ F = 21,001 – 25,999

Technický opis

| | |
|---------|-------------------|
| Norma | DIN EN ISO 1938-1 |
| Norma | DIN 7164 |
| Kvalita | 12 |

| | |
|-----------------|----|
| Kvalita | 11 |
| Kvalita | 13 |
| Kvalita | 10 |
| Kvalita | 8 |
| Kvalita | 7 |
| Kvalita | 9 |
| Tolerančné pole | A |
| Tolerančné pole | G |
| Tolerančné pole | H |
| Tolerančné pole | J |
| Tolerančné pole | JS |
| Tolerančné pole | K |
| Tolerančné pole | M |
| Tolerančné pole | N |
| Tolerančné pole | P |
| Tolerančné pole | R |
| Tolerančné pole | S |
| Tolerančné pole | B |
| Tolerančné pole | T |
| Tolerančné pole | U |
| Tolerančné pole | V |
| Tolerančné pole | X |
| Tolerančné pole | Y |
| Tolerančné pole | Z |
| Tolerančné pole | ZA |
| Tolerančné pole | ZB |
| Tolerančné pole | ZC |
| Tolerančné pole | C |
| Tolerančné pole | CD |

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Tolerančné pole | D |
| Tolerančné pole | E |
| Tolerančné pole | EF |
| Tolerančné pole | F |
| Tolerančné pole | FG |
| Menovitý rozmer | 17 - 20,999 mm |
| Kalibrácia | L6 |
| Druh produktu | Medzné hriadeľové drážkové meradlo |

Služby

| | |
|--|-----------|
| KalibráciaMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 60 | 028300 60 |
|--|-----------|