

RUNPOTEC

HPI KABELNIZHESPEZIALIST

Multifunkčná kamera RC2, Dĺžka sondy: 30m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	814878 30
GTIN	9120045475562
Trieda položky	86A

Popis

Prevedenie:

Multifunkčná kamera pre vizuálnu kontrolu na ťažko dostupných miestach. Kompatibilné so všetkými produktmi RUNPOTEC s RTG Ø 6 mm, ako sú PowerRex (č. 814868), Runposticks (č. 814877), Runpo1 (č. 814865) a tyč zo sklenených vlákien (č. 814882).

- **3,5-palcový farebný TFT LCD displej; Ohnisková vzdialenosť 30-80 mm.**
- **Hlava kamery s 345000 pixelmi (640x480); Uhol záberu 64°.**
- **6x LED integrovaná v hlave kamery.**
- **Trieda ochrany IP 67 (hlava kamery a kábel).**
- **230 V alebo prevádzka na akumulátor.**

Použitie:

Ideálne pre prázdne potrubia (zvnútra Ø 14 mm), podhlady, šachtové a podlahové kanály, údržbu a kontroly systému.

Rozsah balenia:

1 Runpocam RC2 s **káblom (30 m)** vrátane cievky v systémovom kufri, 1 každá 2-cestná USB nabíjacia zástrčka 230 V a 12 V (auto), 1 USB kábel 3 m, 1 LED AKUMULÁTOROVÁ vysokovýkonná lampa 320 lumenov vrátane nabíjacieho kábla, 1 Micro Memory Card 8 GB, 1 Runpo klzák s predným závitom, 1 systémový klzák, 1 súprava magnetu, 1 spojovací závit SET RTG Ø 6 mm, 1 záchytný háčik, 1 flexibilný nástavec 12 cm, 1 závitový nástavec RC2.

Technický opis

Rozlíšenie kamery	640×480 px
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Uhol otvorenia	64 Stupeň
Dĺžka sondy	30000 mm
Veľkosť displeja	3,5 palec
Séria	RC2
Ukazovateľ	LCD
Ø sondy	13 mm
Druh produktu	Endoskop