

**akumulátorová okružná píla, Typ: M18FMCS66****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078207 M18FMCS66
GTIN	4058546325077
Trieda položky	03L

**Popis****Prevedenie:**

Akumulátorová kotúčová píla na kov 66 mm.

- **Veľký zberač kovových triesok zachytáva pri rezaní vznikajúce zvyšky a poskytuje potrebnú viditeľnosť.**
- **Technológia suchého rezania poskytuje rýchle, čisté rezanie kovu bez výronkov.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane nabíjačky M12-18FC, prepravný kufrík.

**Upozornenie:**

Vhodné náhradné akumulátory a štartovacie súpravy nájdete od Č. 073814 a Č. 073839. Vhodný kotúčový pílový list nájdete pod Č. 584075.

**Technický opis**

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne vibrácie podľa EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Kapacita akumulátora	12 Ah
maximálne otáčky	$4000 \text{ min}^{-1}$

Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Označenie výrobcu	M18FMCS66-121C
maximálna hĺbka rezu 90°	66 mm
Prevedenie	rucná kotúčová píla
Hmotnosť	7,5 kg
Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	18 V
Ø otvora pílového listu	16 mm
Ø pílového kotúča	203 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee typ HB 18 V
Druh produktu	Píla

## Príslušenstvo

Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zubyuniverzálny Ø kotúča D 190	584075 190
Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zubyuniverzálny Ø kotúča D 350	584075 350
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zubyuniverzálny Ø kotúča D 210	584075 210
Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zubyuniverzálny Ø kotúča D 160	584075 160
Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zubyuniverzálny Ø kotúča D 230	584075 230
Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zubyuniverzálny Ø kotúča D 300	584075 300
Akumulátorová nabíjačka Typ M18DFC	073840 M18DFC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1418C6	073840 M1418C6
Li-Ion akumulátorHigh Output™ Typ akumulátora MHB12	073811 MHB12

Píllový kotúč na drevo, striedavo rozvedené  
zuby univerzálny Ø kotúča D 250

584075 250

Základná súprava akumulátorov High Output™ Typ  
M18HNRG12

073833 M18HNRG12

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218SC

073840 M1218SC