

**Garant****XNEX 040308, HB7635, Typ: INOX**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215198 INOX
GTIN	4062406569921
Trieda položky	21A

## Popis

**Prevedenie:**

**Obojstranné** otočné rezné platničky s 3 reznými hranami. Vysokovýkonné rezné materiály pre **maximálnu spoľahlivosť procesu**.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 2$  mm.

## Technický opis

Posuv $f_z$ na zub	0,1 mm
Typ	INOX
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hrúbka platne S	3.18 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNEX 040308
Typ	HB7635
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	2 mm

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	190	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		