

Garant**XNEX 040308, HB735, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215199 UNI
GTIN	4062406569938
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Obojstranné otočné rezné platničky s 3 reznými hranami. Vysokovýkonné rezné materiály pre **maximálnu spoľahlivosť procesu**.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hrúbka platne S	3.18 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XNEX 040308
Typ	HB735
Rezný materiál	HM
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	2 mm
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	300	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	200	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	110	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		