

KERN**Presná váha, typ FCB, maximálny rozsah váženia: 30000g**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479512 30000
GTIN	4045761202665
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

- **Možnosť prevádzky zo siete a na batériu. Automatické vypnutie po 3 minútach.**
- **Kalibračný program CAL: Na nastavenie presnosti (k tomu je potrebné externé kalibračné závažie na vyžiadanie).**
- **Počty kusov: Referenčné počty kusov voliteľne 5, 10, 25, 50 kusov. Prepínanie zobrazenia kusov na váhe.**
- **Receptúra: Samostatná pamäť pre hmotnosť tarovacej nádoby a ingrediencie receptúry (súčet netto).**

Port KERN Universal (KUP): umožňuje pripojenie externých adaptérov rozhrania KUP, napríklad RS-232 alebo USB, na výmenu údajov a riadiacich príkazov bez nutnosti inštalácie.

Sekundárny displej na zadnej strane váh.

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra 230 V/50 Hz, pracovného ochranného krytu.

Zvláštne príslušenstvo:

Batéria č. 081561 veľ. 6LR61; interný akumulátor na vyžiadanie. Dátový kábel, tlačiareň na vyžiadanie.

Technický opis

Hĺbka	323 mm
-------	--------

Reprodukovateľnosť	0,2 g
Šírka	270 mm
Rozmery Vážiaca doska	253×227 mm
Čas zákmitu	3 s
Odčítanie	0,2 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kusová hmotnosť minimálna	2 g
maximálny rozsah váženia	0 - 30000 g
Výška	110 mm
Označenie výrobcu	FCB
Hmotnosť netto	2,6 kg
Linearita	±3 g
Kalibrácia	K2
Druh produktu	Presná váha

Služby

Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 50	027710 50
KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50