

KERN**Plošinová váha, typ EOC, maximálny rozsah váženia: 300Lkg**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479606 300L
GTIN	4045761192294
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

- **Odolná plošinová váha z nehrdzavejúcej ocele, možno použiť ako balíková, priemyselná a počítacia váha.**
- **Dvojrozsahové váhy s automatickým prepínaním odčítania (presné odčítanie v spodnej polovici váženej oblasti).**
- **Zobrazovacia jednotka s výškou čísiel 24 mm, tiež odpojená od plošiny, s možnosťou nastaviť a nainštalovať pomocou flexibilného kábla.**
- **Vysoká mobilita vďaka voliteľnej prevádzke akumulátora a kompaktnému dizajnu.**
- **Optický a akustický signál pomáha pri porciovaní, dávkovaní alebo delení v rozsahu tolerancie.**
- **Určovanie percent: umožňuje váženie na vopred uvedenú hodnotu (100 %) a určenie odchýlky od požadovanej hodnoty.**
- **Počet kusov: Rýchle zistenie veľkého počtu kusov pomocou jednoduchej funkcie počítania. Voliteľné referenčné množstvá 5, 10, 25, 50 kusov.**
- **Program úpravy CAL: Na nastavenie presnosti (potrebné kontrolné závažie sa dodáva na vyžiadanie).**

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra, stolovej nohy s držiakom na stenu, ochranným pracovným krytom.

Technický opis

Odčítanie horného rozsahu váženia	100 g
Kusová hmotnosť minimálna	100 g
maximálny rozsah váženia	0 - 300 kg
Odčítanie	50 g
Hmotnosť netto	18,4 kg
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Označenie výrobcu	Typ EOC
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Čas zákmitu	2 s
Reprodukovateľnosť	100 g
Rozmery Vážiaca doska	600×500 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Druh produktu	Plošinová váha