

Garant**Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 32/5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215176 32/5
GTIN	4062406569990
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Systém rohového frézovania pre **plynulé frézovanie do rohu**. Kompaktná veľkosť otočnej platničky zaisťuje **enormnú stabilitu** s extra vysokým počtom rezných hrán – pre **maximálnu produktivitu**.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	32 mm
Celková dĺžka L_{celk}	110 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Počet rezných hrán Z	5
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	2 mm
Dĺžka výčnelku L_1	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	XNEX 040308
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne Typ 1	219878 1
--	----------