

**Garant****Rohová fréza 90°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 63/9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215182 63/9
GTIN	4062406570194
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Systém rohového frézovania pre **plynulé frézovanie do rohu**. Kompaktná veľkosť otočnej platničky zaisťuje **enormnú stabilitu** s extra vysokým počtom rezných hrán – pre **maximálnu produktivitu**.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 7IP**.

**Technický opis**

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	2 mm
Ø rezných hrán $D_c$	63 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	XNEX 040308
Počet rezných hrán Z	9
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	40 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne Typ 1	219878 1
--	----------