



Čelné kliešte atramentované, Celková dĺžka: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	705991 200
GTIN	4003773087243
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Špeciálny, mimoriadne štíhly tvar hlavy pre stiesnené pracovné podmienky. **Priechodný kĺb** (= dvojité vedenie) a ochrana proti stlačeniu. Jemné nastavenie kolíkov pomocou odpruženého tlačidla, nastaviteľné v 5 polohách pre presné nastavenie dosahu. Funkcia predného úchopu a bočného úchopu. Šedo atramentované kliešte, leštená hlava, zuby dodatočne indukčne kalené (cca 61 HRC).

Rukoväti s plastovým poťahom.

Použitie:

Bezpečné predné uchopenie aj plochých obrobkov vďaka trojbodovému systému. Uchopenie, utiahnutie a uvoľnenie aj zatvrdnutých hláv skrutiek, ako aj opotrebovaných čapov a skrutiek.

Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel; kovaná v zápustke.

Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
Ochrana svoriek	áno
Šírka čeluste	11 mm
Počet mriežok Jemné nastavenie	5
Rozsah upínania pre rúry	7/8 palec
Rozpätie pre šestňran	22 mm
Samoupínanie	áno
Dĺžka čelustí	27 mm

Označenie výrobcu	TwinGrip
Prevedenie čelustí	3-bodové zariadenie
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	chróm-vanadiová elektrická oceľ
Druh produktu	Kliešte na rúry