

HOLEX**Pár rukavíc, Veľkosť rukavíc: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094300 12
GTIN	4062406569785
Trieda položky	02H

Popis**Prevedenie:**

Priedušné montážne rukavice s inovatívnou nitrilovou PU povrchovou úpravou na vodnej báze pre najvyššie nároky na presnosť, pružnosť a cit pre dotyk v suchom a mierne masťnom pracovnom prostredí. Obzvlášť jemne štruktúrovaný povrch vďaka prepracovanému procesu povrchovej úpravy. Dlhá životnosť vďaka veľmi vysokej odolnosti voči oderu. Bez obsahu dimetylformamidu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12

Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	4131X
Podkladový materiál	Lycra®, polyamid
Povrchová úprava	water based PU/Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	255 mm
Farba	čierna / sivá
Technológia štrikovania	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie	viacúčelové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice