

**Pár rukavíc, Velkosť rukavíc: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094241 12
GTIN	4062406572044
Trieda položky	02H

Popis**Prevedenie:**

Montážne rukavice s PU povrchovou úpravou na presnú prácu v suchom pracovnom prostredí. Dobrý pocit dotyku a vysoká priedušnosť. Vhodné najmä na presnú manipuláciu s malými elektronickými komponentmi, údržbové práce, kontrolu a montáž.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	4131X

Podkladový materiál	Polyamid
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútrotná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	255 mm
Farba	biela
Technológia štrikovania	13G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použitie	viacrazové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice