



## Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom, Typ: GSB1235



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070104 GSB1235
GTIN	4059952513966
Trieda položky	03B

### Popis

#### Prevedenie:

**Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom Bosch** pre najnáročnejšie skrutkovanie, vrtanie a vrtanie s príklepom.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** chráni motor pred preťažením.
- **Mechanické, viacstupňové vypínanie** ťahovacieho momentu.
- **Praktický klip na opasok (nie 070104).**
- **Integrované LED svetlo, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.**
- **Rýchlopínacie skľučovadlo.**

Robustný a ergonomický akumulátorový skrutkovač s hmotnosťou iba **1 kg**.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 2 lítiovo-iónových akumulátorov, nabíjačiek a prepravného kufríka.

#### Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a 073866

### Technický opis

Napätie akumulátora	12 V
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 460 min <sup>-1</sup>
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 12 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	32 mm

Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1 - 10 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	10 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	1750 min <sup>-1</sup>
Druh batérie	Li-Ion
typické použitie	Medium
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Kapacita akumulátora	3 Ah
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Označenie výrobcu	GSB 12V-35
maximálny krútiaci moment mäkký	20 Nm
Konštrukcia motora	bezkefový motor
maximálny krútiaci moment tvrdý	35 Nm
Hmotnosť	1 kg
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vrtania	10,5 m/s <sup>2</sup>
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom

## Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B12	073855 B12
Akumulátorová nabíjačka Typ GAL1240	073866 GAL1240