



## Akumulátorové vrtacie kladivo, Typ: GBH18V45C



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 075515 GBH18V45C |
| GTIN             | 3165140915427    |
| Trieda položky   | 03B              |

### Popis

#### Prevedenie:

**18 V akumulátorové vrtacie kladivo s držiakom náradia SDS-plus a bezkefovým motorom.**

- **Spojka proti preťaženiu na ochranu používateľa a stroja.**
- **Chod doprava/dolava.**
- **Mimoriadne robustný: Electronic Motor Protection vypne motor v prípade preťaženia; plne funkčný aj po skúške pádom na betón z 2 m.**
- **Ľahší produkt ako porovnateľné káblové produkty vďaka vysoko optimalizovanému hnaciemu mechanizmu – aj s ProCORE18V 12.0Ah.**
- **Pohodlná práca vďaka Lock-on Button pre priebežné sekание.**
- **Maximálny výkon vďaka technológii BITURBO.**
- **Precízne pracovné výsledky vďaka nastavenia rýchlosti pre variabilné otáčky.**
- **Lepšia viditeľnosť vďaka pracovnému osvetleniu s LED.**
- **Kick Back Control na zníženie nebezpečenstva prostredníctvom rýchlych reakcií nástrojov.**
- **Vybavené pomocou Soft-Start, ASC a EPC pre najlepšiu ochranu používateľa.**
- **Flexibilná práca vďaka individuálnemu nastaveniu podľa použitia prostredníctvom aplikácie Bosch My Tools.**

#### Rozsah balenia:

Vrátane prídavnej rukoväte, pripojovacieho modulu, handričky na stroj a kufríka na náradie.

#### Upozornenie:

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073866.

### Technický opis

|  |                          |
|--|--------------------------|
| maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu | 45 mm                    |
| Hmotnosť                                   | 8 kg                     |
| Nárazová energia                           | 12,5 J                   |
| Napätie akumulátora                        | 18 V                     |
| Upínač nástrojov tvar                      | SDS Max                  |
| Druh batérie                               | Li-Ion                   |
| maximálna nárazová hodnota                 | 2760 min <sup>-1</sup>   |
| Označenie výrobcu                          | GBH 18V-45 C             |
| Balenie                                    | Pepravný kufrík          |
| Zásobovanie energiou                       | Prevádzka s akumulátorom |
| Počet obsiahnutých akumulátorov            | 2                        |
| Stopka                                     | SDS Max                  |
| Druh produktu                              | Vŕtacie kladivo          |

## Príslušenstvo

|  |                   |
|--|-------------------|
| Základná súprava akumulátorov ProCore Typ batérie, napätie batérie C18 | 073865 C18        |
| Akumulátorová nabíjačka Typ GAL18V6-80                                 | 073866 GAL18V6-80 |
| Lítiovo-iónový akumulátor ProCore Typ batérie, napätie batérie C18     | 073857 C18        |
| Akumulátorová nabíjačka Typ 1880CV                                     | 073866 1880CV     |
| Akumulátorová nabíjačka Typ GAL18160C                                  | 073866 GAL18160C  |