



## Vrtacie kladivo, Typ: GBH221



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075510 GBH221
GTIN	4059952569635
Trieda položky	03B

### Popis

#### Prevedenie:

Robustné vrtacie kladivá s **upínačom nástrojov SDS-plus** a vysokým vrtným postupom.

- **Spojka proti preťaženiu na ochranu používateľa a stroja.**
- **Plynulá regulácia otáčok pre čistejšie navrtanie.**
- **Všestranné možnosti použitia na základe funkcie dláta (zastavenia pri otáčaní).**
- **Pravý/ľavý chod na uvoľnenie v prípade vzpriečenia vrtákov.**

#### Rozsah balenia:

Vrátane prídavnej rukoväte, strojná tkanina. Vrátane hĺbkového dorazu 210 mm a prepravného kufríka.

#### Upozornenie:

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851– 073866.

### Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	20 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Upínač nástrojov tvar	SDS-Plus
Príkon	650 W

Stopka	SDS Plus
Nárazová energia	2 J
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	30 mm
Hmotnosť	2,3 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Balenie	Pepravný kufrík
Označenie výrobcu	GBH 2-21 D
maximálne vibrácie podľa EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
Druh produktu	Vrtacie kladivo