

**Akumulátorový vrtací skrutkovač bez akumulátora, nabíjačka, Typ: GSB1855****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	070113 GSB1855
GTIN	4059952509402
Trieda položky	03B

Popis**Prevedenie:**

Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom Bosch pre najnáročnejšie skrutkovanie, vrtanie a vrtanie s príklepom.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** chráni motor pred preťažením.
- **Mechanické, viacstupňové vypínanie** ťahovacieho momentu.
- **Praktický klip na opasok (nie 070104).**
- **Integrované LED svetlo, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.**
- **Rýchlopínacie skľučovadlo.**

S **bezkefovým motorom EC.**

Technológia KickBackControl s automatickým vypnutím v prípade zaseknutia a jedinečnou presnou spojkou. Kompaktná konštrukcia, veľmi krátka dĺžka hlavy (len 184 mm) pre perfektnú manipuláciu (veľ. GSB1890C), preto optimálna pre práce na úzkych miestach. Možnosť dodatočného vybavenia s modulom Connectivity.

Rozsah balenia:

Bez batérie, bez nabíjačky a s L-BOXX.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a 073866

Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
---	-------

Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
Označenie výrobcu	GSB 18V-55
Druh batérie	Li-Ion
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
typické použitie	Medium
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	1,5 m/s ²
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	35 mm
Kapacita akumulátora	4 Ah
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
maximálne otáčky 2. stupeň	1800 min ⁻¹
Napätie akumulátora	18 V
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 460 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
maximálny krútiaci moment tvrdý	55 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	13 mm
Hmotnosť	1,1 kg
maximálny krútiaci moment mäkký	28 Nm
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vrtania	11 m/s ²
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom