



Uhlová brúska GWX bez akumulátora, Typ: 18V15C



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077011 18V15C
GTIN	4059952512037
Trieda položky	03C

Popis

Prevedenie:

- **Jednoducho a rýchlo:** Rýchle a jednoduché: Jednoduchá výmena príslušenstva uhlovej brúsky bez straty dielov a prídavných nástrojov.
- **Ďalší kľúč už nie je potrebný.**
- **Komplexné:** Veľký výber uhlových brúsok a príslušenstva s plnou spätnou kompatibilitou.
- **Maximálne pohodlie** vďaka 100% beznástrojovej a rýchlej výmene príslušenstva.
- **Spoločiteľné:** Pomocou inovatívneho systému X-LOCK už nie je možné nesprávne nainštalovať príslušenstvo, ktoré je spojené so smerom otáčania. Maximálna ochrana používateľa vďaka akustickému signálu pri správnej inštalácii.
- **Čistá práca bez nepríjemných škrabancov!** Menej výrazné a menšie stopy po brúsení s uhlovými brúskami X-LOCK.

Akumulátorová uhlová brúska s technológiou BITURBO Brushless s X-Lock.

- **S rovnakou intenzitou výkonu ako káblové zariadenie s 1000 až 1800 W.**
- **Zabezpečí rýchlejšie odpojenie a väčší úber kovu ako s doterajšími akumulátorovými brúskami.**
- **Zvýšená bezpečnosť pomocou inteligentného brzdového systému, KickBack a Drop Control.**

Rozsah balenia:

Vrátane prídavnej rukoväte kontroly vibrácií, ochranného krytu. L-BOXX.

Upozornenie:

Vhodný akumulátor ProCORE 18 V a štartovacie súpravy nájdete pod č. 073857 veľ. C18 a č. 073865 veľ. C18

Technický opis

maximálny Ø kotúčov	125 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Hmotnosť	2,3 kg
Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	18 V
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Označenie výrobcu	GWX 18V-15 C
Konštrukcia motora	bezkefový motor
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Zvláštnosť	BITURBO; Kickback Control; Drop Control
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Rozsah otáčok	9800 min ⁻¹
Upínač nástrojov	Systém X-LOCK
Séria	Systém X-LOCK
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Základná súprava akumulátorov ProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073865 C18
Akumulátorová nabíjačka Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Lítiovo-iónový akumulátor ProCore Typ batérie, napätie batérie C18	073857 C18
Akumulátorová nabíjačka Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Akumulátorová nabíjačka Typ 1880CV	073866 1880CV