



Akumulátorová uhlová brúska GWS, Typ: 18V15C



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077120 18V15C
GTIN	3165140964555
Trieda položky	03C

Popis

Prevedenie:

- **Vďaka novej technológii BITURBO o 50 % rýchlejšie rezanie a úber kovu. Zodpovedá výkonu káblovej uhlovej brúsky.**
- **Zvýšená bezpečnosť pomocou inteligentného brzdového systému, Soft štart, KickBack a Drop Control.**
- **Nastavenie jednotlivých stupňov rýchlosti s ovládacím panelom a Bluetooth Connectivity.**
- **Možnosť dodatočnej výbavy v podobe modulu Connectivity.**

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky, vrátane ochranného krytu, montážnej príruby, upínacej matice, prídavnej rukoväti.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073854 a č. 073866. Vhodný akumulátor ProCORE 18 V a štartovacie súpravy nájdete pod Č. 073857 Veľ. C18 a Č. 073865 Veľ. C18.

Technický opis

maximálna hĺbka separácie	34 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Napätie akumulátora	18 V
maximálny Ø kotúčov	125 mm

Pozvoľný štart	nie
Označenie výrobcu	GWS 18V-15 C
Druh batérie	Li-Ion
Ochrana pred prepätím	áno
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
maximálne vibrácie podľa EN	4 m/s ²
Hmotnosť bez batérie	2,2 kg
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Spínač mŕtveho muža	nie
Hmotnosť	2,2 kg
maximálne otáčky	9800 min ⁻¹
Napojenie aplikácie	OneKey
Druh produktu	Uhlová brúska

Príslušenstvo

Základná súprava akumulátorov ProCore Typ batérie, napätie batérie C18

073865 C18

Lítiovo-iónový akumulátor ProCore Typ batérie, napätie batérie C18

073857 C18