



Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: M12FDDXK2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070210 M12FDDXK2
GTIN	4058546229245
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

MILWAUKEE – akumulátorový vrtací skrutkovač Výkonný 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s chodom doprava/dola. Akumulátory REDLITHIUM™ s **monitorovaním jednotlivých článkov** a **indikátorom úroveň nabitia**. Pevné **kovové teleso prevodovky** pre dlhú životnosť. **Kovové rýchlopínacie skľučovadlo FIXTEC** s aretáciou vretena. LED osvetlenie pracovného priestoru. Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort. Akumulátorový kompaktný vrtací skrutkovač s rýchlopínacím skľučovadlom.

- **System s výmennou hlavou 4 v 1 so štyrmi rôznymi nastavcami.**
- **Konštrukčná dĺžka len 185 mm.**

Rozsah balenia:

Súprava s 10 mm vrtacím skľučovadlom do kovu, uhlovým skrutkovacím nastavcom, excentrickým nastavcom, 6 mm HEX nastavcom, vrátane 2 x 12V / 2,0 Ah Li-Iónového akumulátora M12 B2, nabíjačky, HD boxu.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073814, č. 073815, č. 073829 a č. 073840.

Technický opis

Napätie akumulátora	12 V
Druh batérie	Li-Ion
maximálny krútiaci moment tvrdý	34 Nm
Hmotnosť	0,9 kg
typické použitie	Medium
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálne otáčky 2. stupeň	1600 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	34 mm
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Označenie výrobcu	M12 FDDXKIT-202X
Kapacita akumulátora	2 Ah
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 400 min ⁻¹
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Druh produktu	Vrtací skrutkovač

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C