



## Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: M18FMT2F12



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074010 M18FMT2F12
GTIN	4058546346416
Trieda položky	03L

### Popis

#### Prevedenie:

Pevný, **výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™ s bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC**, s dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou. Stabilné **kovové teleso prevodovky** a ergonomická **stredová rukoväť s mäkkou podložkou**. Indikátor stavu nabitia akumulátora, LED osvetlenie pracovného priestoru. S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečná správa výkonu:

- **So systémovou komunikáciou medzi pohonom a akumulátorom.**
- **S ochranou proti preťaženiu pre dlhšiu životnosť akumulátora, motora a prevodovky.**

Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a ťahovacieho momentu.

- **Kompaktný tvar.**
- **Stupeň 4 pre optimálnu zmes výkonu a presnosti pri uvoľňovaní skrutiek.**

#### Prevedenie reklamného textu:

Robustný, **výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™ s bezkefovým jednosmerným motorom POWERSTATE™**, dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou.

#### Upozornenie:

Vhodné náhradné batérie a príslušenstvo nájdete pod číslom 073808.

### Technický opis

maximálny krútiaci moment 4. úroveň	47 Nm
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
maximálny krútiaci moment 3. úroveň	745 Nm
maximálny krútiaci moment 2. úroveň	610 Nm
Nárazová hodnota 2. úroveň	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec
Hmotnosť	6,3 kg
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M22
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
typické použitie	Heavy Duty
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	18 V
Nárazová hodnota 3. úroveň	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Nárazová hodnota 1. úroveň	0 - 900 min <sup>-1</sup>
maximálny krútiaci moment 1. úroveň	475 Nm
Označenie výrobcu	M18FMT2F12
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Kapacita akumulátora	5 Ah
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom

## Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C