



Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: M18ONEFFDS



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074010 M18ONEFFDS
GTIN	4058546324681
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Pevný, **výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™ s bezkefovým motorom POWERSTATE™ EC**, s dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou. Stabilné **kovové teleso prevodovky** a ergonomická **stredová rukoväť s mäkkou podložkou**. Indikátor stavu nabitia akumulátora, LED osvetlenie pracovného priestoru. S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok. **Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečná správa výkonu:

- **So systémovou komunikáciou medzi pohonom a akumulátorom.**
 - **S ochranou proti preťaženiu pre dlhšiu životnosť akumulátora, motora a prevodovky.**
- Ovládanie DRIVE CONTROL™ umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a ťahovacieho momentu. Akumulátorový skrutkovač s príklepom s rozbrusovacím krúžkom M18 FUEL™ ONEKEY™ 1-palcový dosahuje ťahovací moment až 2 576 Nm a nahrádza káblové, benzínové a pneumatikové náradie. Ovládanie DRIVE CONTROL umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 spínacími stupňami s rôznymi nastaveniami počtu otáčok a ťahovacieho momentu.
- **Individualizácia nastavení nástrojov prostredníctvom aplikácie ONE-KEY™.**
 - **ONE KEY™ Tool Tracker a Security umožňuje okrem iného zobrazenie poslednej polohy zariadenia.**

Prevedenie reklamného textu:

Robustný, **výkonný akumulátorový skrutkovač FUEL™** s **bezkefkovým jednosmerným motorom POWERSTATE™**, dlhou životnosťou motora a vysokou energetickou účinnosťou.

Rozsah balenia:

1 × M18 HB12 12,0 Ah akumulátorový Pack, M12-18 FC nabíjačka, prepravný kufrík.

Upozornenie:

Vhodné náhradné batérie a príslušenstvo nájdete pod číslom 073808.

Technický opis

Nárazová hodnota 4. úroveň	0 - 1440 min ⁻¹
maximálny krútiaci moment 3. úroveň	1966 Nm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Hmotnosť	11,1 kg
maximálny krútiaci moment 4. úroveň	2576 Nm
Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Kapacita akumulátora	12 Ah
Nárazová hodnota 3. úroveň	0 - 1200 min ⁻¹
Nárazová hodnota 2. úroveň	0 - 930 min ⁻¹
Napätie akumulátora	18 V
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
Označenie výrobcu	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Napojenie aplikácie	OneKey
Nárazová hodnota 1. úroveň	0 - 750 min ⁻¹
Upínač nástrojov Rozmery	1 palec
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
maximálny Ø skrutiek (8,8 - 12,9)	M42
Druh batérie	Li-Ion
maximálny krútiaci moment 2. úroveň	1254 Nm
typické použitie	Heavy Duty
maximálny krútiaci moment 1. úroveň	1180 Nm
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ FE80-BC

073845 FE80-BC