

Mitutoyo**Číselník, Rozsah merania / Ø púzdra: 10/58B**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	432051 10/58B
GTIN	4946368841915
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Presné odchýlkomery s kovovým puzdrom, upínacia stopka s Ø 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Kalibrácia	C1
Norma	DIN 878
Hodnota stupnice	0,01 mm
Osi na zadnej stene odchýlkomera	áno
Meracia sila	0,4 - 1,4 N
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm

Ø puzdra	58 mm
Odčítanie	1/100 mm
Rozsah merania	10 mm
Meracia technika	analógová
Druh produktu	Číselník

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Výkyvný dotyk	434912
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Magnetická zadná stena pre úchylkomery Pre Ø puzdra 58	434836 58
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Zalomený držiak úchylkomerov 45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Zalomený držiak úchylkomerov 45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Zalomený držiak úchylkomerov 60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Zalomený držiak úchylkomerov 60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10

434920 10