

**Mitutoyo****Číselník, Rozsah merania / Ø púzdra: 10/58**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	432051 10/58
GTIN	4946368841922
Trieda položky	44A

## Popis

### Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Presné odchýlkomery s kovovým puzdrom, upínacia stopka s Ø 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

### Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

## Technický opis

Kalibrácia	C1
Ø púzdra	58 mm
Meracia sila	0,4 - 1,4 N
Rozsah merania	10 mm
Hodnota stupnice	0,01 mm
Norma	DIN 878

Odčítanie	1/100 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm
Meracia technika	analógová
Druh produktu	Číselník

## Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10

## Príslušenstvo

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Magnetická zadná stena pre úchylkomery Pre Ø púzdra 58	434836 58
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Výkyvný dotyk	434912
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15