

Mitutoyo**Bezpečnostný úchýlkomer, Rozsah merania / Ø púzdra: 0,5/55**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	432053 0,5/55
GTIN	4946368842431
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Presné odchýlkomery s ochranou proti nárazom, bezpečnostné odchýlkomery, chránené proti nárazom s voľným zdvihom. Mimoriadne ľahká, robustná konštrukcia s ochranou proti prachu. Ø upínacej stopky 8 mm h6.

Technický opis

Norma	Výrobná norma
Ø púzdra	55 mm
Kalibrácia	C1
Rozpätie odchýlky f_e	8 μ m
Voľný zdvih	3,5 mm
Rozsah merania	0,5 mm
Meracia sila	0,4 - 1,4 N
Hodnota stupnice	0,01 mm

Meracia technika	analogová
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analogové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analogové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 3	023000 3

Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12

Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20

Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Výkyvný dotyk	434912
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5