

Mitutoyo**Presný úchylkomer chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 5/58****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	433405 5/58
GTIN	4946368842103
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

Stabilné, matne chrómované mosadzné puzdro; nerozbitné sklo.

Upínacia stopka Ø 8 mm h6, kalená a brúsená.

Veľmi presné vyhotovenie.

Najdôležitejšie miesta meracieho mechanizmu sú **vložené v drahokame**.

Centrálne ručička **na odčítanie 1/1 000-mm**.

Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.

Takmer konštantná meracia sila v celom rozsahu merania.

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Rozsah merania	5 mm
Celkové rozpätie odchýlka f_{ges}	12 μ m
Ø púzdra	58 mm

Norma	Výrobná norma
Kalibrácia	C2
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	0,2 mm
Meracia sila	0,4 - 1,5 N
Rozpätie odchýlky f_e	10 μ m
Hodnota stupnice	0,001 mm
Meracia technika	analógová
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,001 Maximálne rozpätie 5	023020 5
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Sklíčko odchýlkomeru Typ 58	432010 58
Magnetická zadná stena pre úchylkomery Pre \varnothing púzdra 58	434836 58