

AEG

Skrutkovač s príklepom, Typ: BSS1812



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074016 BSS1812
GTIN	4058546339258
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:

Výkonný 18 v akumulátorový rázový uťahovák s 1/2-palcovým štvorhranným držiakom nástrojov.

- **LED osvetlenie pracovného priestoru.**
- **Rukoväť s úpravou Softgrip.**
- **Háčik na opasok.**

Rozsah balenia:

Verzia bez akumulátora a bez nabíjačky, v kartóne.

Upozornenie:

Vhodný náhradný akumulátor nájdete pod č. 073846 – 073848. Základná súprava akumulátorov č. 073844.

Technický opis

Napätie akumulátora	18 V
Upínač nástrojov Profil pohonu	Vonkajší štvorhran
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Upínač nástrojov Rozmery	1/2 palec

Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Nárazová hodnota 1. úroveň	0 - 2800 min ⁻¹
maximálny krútiaci moment 1. úroveň	280 Nm
Označenie výrobcu	BSS 18S12BL
Nárazová hodnota 2. úroveň	0 - 3800 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	AEG typ B 18 V
typické použitie	Strong
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom