



Akumulátorová jadrová vrtačka, Typ: M18FMDP



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	076528 M18FMDP
GTIN	4002395136650
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová magnetická jadrová vrtačka M18 FUEL™s LED osvetlením.

- Jadrové vrtanie do 38 mm.
- 2-stupňová prevodovka: Optimalizovaná rýchlosť vrtania s jadrovými vrtákmi (400 min⁻¹) a špirálovými vrtákmi (690 min⁻¹).
- Silný trvalý magnet s prídržnou silou 8 890 N.
- Verzia s elektronikou REDLINK PLUS™, AUTOSTOP™.
- Integrovaná magnetická nádrž chladiacej kvapaliny.

Rozsah balenia:

2 × súprava akupack M18 B5, nabíjačka M12-18 FC, prepravný kufrík.

Upozornenie:

Vhodné jadrové vrtáky nájdete od č. 118780. Dostupný je vhodný akumulátor s č. 073816 veľ. MB18 a č. 073839 veľ. M18NRG5.

Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
Napätie akumulátora	18 V

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Balenie	Pepravný kufrík
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Hĺbka vrtania	jadrový vrták na ocel, maximálne 50 mm
Výška	552 mm
Hmotnosť	13,9 kg
Maximálny Ø trenia	18 mm
maximálne otáčky	400 - 690 min ⁻¹
Dĺžka magnetického podstavca	170 mm
Upínač nástrojov tvar	19 mm Weldon
Kapacita akumulátora	5 Ah
Maximálny Ø zahĺbenia	38 mm
Šírka magnetického podstavca	65 mm
Pracovný zdvih	146 mm
Označenie výrobcu	M18 FMDP-0C
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Druh produktu	Vítačka

Príslušenstvo

Základná súprava akumulátorov Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátora MB18	073816 MB18