



Uhlová brúska Akumulátor, Typ: M18FSAGV



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077105 M18FSAGV
GTIN	4058546360566
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová uhlová brúska 115 mm s motorom POWERSTATE™ (bezkefový) pre najtvrdšie použitia. Elektronika REDLINK PLUS™ ponúka pokrokovú digitálnu ochranu pred preťažením pre stroja a akumulátor, pričom udržiava konzistentný výkon pri zaťažení. So spínačom mŕtveho muža.

Rozsah balenia:

Bez akumulátora, bez nabíjačky. Vrátane obalu.

Upozornenie:

Vhodnú štartovaciu súpravu nájdete od č. 073826.

Technický opis

maximálny Ø kotúčov	115 mm
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Spínač mŕtveho muža	áno
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
maximálne vibrácie podľa EN	2,1 m/s ²
Konštrukcia motora	bezkefový motor
Rozsah otáčok	8500 min ⁻¹

Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
Napätie akumulátora	18 V
Druh batérie	Li-Ion
Ochrana pred prepätím	áno
Označenie výrobcu	M18 FSAGV115XPDB-0
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
maximálna hĺbka separácie	28 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Druh produktu	Uhlová brúska