



Uhlová brúska Akumulátor, Typ: M18FSAGDB



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077140 M18FSAGDB
GTIN	4058546346263
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Akumulátorová uhlová brúska Milwaukee:

- **bezkefkový motor s dlhou životnosťou, aretácia vretena, rýchle prestavenie ochranného krytu.**
- **Integrovaný systém rýchlej výmeny FIXTEC pre výmenu kotúčov bez náradia.**

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky, ochranného krytu, 2 protiprachových mriežok, upínacej sady, antivibračnej rukoväte, HD boxu.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a príslušenstvo nájdete pod Č. 073809 a Č. 073840.

Technický opis

Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
maximálna hĺbka separácie	33 mm
maximálne vibrácie podľa EN	3,4 m/s ²
Kapacita akumulátora	5 Ah
Ochrana pred prepätím	áno
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	2

Napätie akumulátora	18 V
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	nie
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee typ HB 18 V
maximálne otáčky	8500 min ⁻¹
Pozvoľný štart	áno
maximálny Ø kotúčov	125 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Označenie výrobcu	M18FSAGDB
Spínač mŕtveho muža	áno
Séria	FUEL
Druh produktu	Uhlová brúska