



Akumulátorové vrtacie kladivo bez akumulátora, nabíjačky a kufra, Typ: M18FHPX



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075532 M18FHPX
GTIN	4058546346881
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

- Robustné vrtacie kladivo s pneumatickou nárazovou jednotkou kladiva.
- Upínač vrtáka SDS-Plus.
- Kovový kryt prevodovky s vysokou pevnosťou.
- Chod doprava/dola, zastavenie príklepu a elektronika otáčok.
- Systém na rýchlu výmenu nástrojov FIXTEC na výmenu bez nástrojov medzi upínačom SDS-Plus a kovovým rýchlopínacím skľučovadlom.
- Vypnutie otáčania pre ľahké sekание.
- Bezpečnostná spojka chráni používateľa a stroj v prípade zablokovania vrtáka.
- Antivibračný systém AVS.

Rozsah balenia:

Nulová verzia – bez akumulátora, nabíjačky a kufra.

Upozornenie:

Vhodné TK príklepové vrtáky nájdete od č. 787000. Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073808 a č. 073840.

Technický opis

maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	30 mm
--	-------

Označenie výrobcu	M18ONE FPHX
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Napätie akumulátora	18 V
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Balenie	Systémový kufror (HD=Heavy Duty)
Stopka	SDS Plus
Nárazová energia	4,2 J
maximálne vibrácie podľa EN	8,6 m/s ²
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	30 mm
maximálna nárazová hodnota	4600 min ⁻¹
Hmotnosť	5,2 kg
Rozsah otáčok	0 - 800 min ⁻¹
Upínač nástrojov tvar	SDS-Plus
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Druh produktu	Vrtacie kladivo

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218SC	073840 M1218SC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Základná súprava akumulátorov Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Akumulátorová nabíjačka Typ M1418C6	073840 M1418C6